

Εξαρτήματα στερέωσης για μίνι μαγνητικό κύλινδρο Σειρά AS, FL, P, DM



AS



FL



P



DM


Υλικό

Χάλυβας

Σημείωση

κατάλληλο για Minimagnetzylinder Σειρά DVM, ACM

AS / .. Περιστρεφόμενη στερέωση




corsa = Διαδρομή

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	M	N	R	Τύπος
12	75	73	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
16	82	80	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
20	95	91	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25
25	104	100	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25

Περιεχόμενα παράδοσης: περιλαμπ. εγκάρσιο πείρο και ασφάλεια


FL / .. Στερέωση με φλάντζα



corsa = Διαδρομή

Ø	A	B	ØC	D	E	F	H	Τύπος
12	18	77	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
16	18	84	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
20	19	99	6,6	66	40	50	5	FL/20-25
25	23	107	6,6	66	40	50	5	FL/20-25

P / .. Στήριγμα ποδιού




corsa = Διαδρομή

Ø	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Τύπος
12	32	31	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
16	32	38	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
20	36	46	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25
25	40	50	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25

Περιεχόμενα παράδοσης: 2 Γωνιακό στήριγμα ποδιού, 1 Παξιμάδι στερέωσης

DM / .. Παξιμάδι στερέωσης



Ø	CHD	SD	ØF	Τύπος
12	24	8	M16x1,5	DM/12-16
16	24	8	M16x1,5	DM/12-16
20	32	10	M22x1,5	DM/20-25
25	32	10	M22x1,5	DM/20-25

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Έκδοση 9

138205 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 2



