

Μίνι μαγνητικός κύλινδρος για επιθετικό περιβάλλον Σειρά DSM



Τύπος κατασκευής	Μίνι μαγνητικός κύλινδρος σύμφωνα με ISO 6432
Κεφαλές	Ανοξείδωτος χάλυβας X5CrNi1810
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας X5CrNi1810
Σωλήνας κυλίνδρου	Ανοξείδωτος χάλυβας X5CrNi1810
Στεγανοποιήσεις	Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου FKM, όλες οι άλλες στεγανοποιήσεις NBR
Στοπ	μηχανικό
Παξιμάδια	Ανοξείδωτος χάλυβας X10CrNiS18-09
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+70°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar
Ειδική εκτέλεση	Έκδοση ATEX διαθέσιμη: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Τύπος XD SM .. /... , XD SM .. /... P
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδι λαιμού και ράβδου εμβόλου
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

DSM	__ /	__ -	__
	12 Ø12	Διαδρομή [mm]	διπλής ενέργειας
	16 Ø16		P ενιαία ράβδος εμβόλου
	20 Ø20		SEA απλής ενέργειας, ελατήριο εμπρός
	25 Ø25		SEP απλής ενέργειας, ελατήριο πίσω
			VV Viton πλήρες




Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος

DSM .. - ... διπλής ενέργειας



Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Τύπος
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...


DSM .. - ... P διπλής ενέργειας, διερχόμενη ράβδος εμβόλου



Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Τύπος
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P




DSM .. - ... SEA μονής ενέργειας, Ελατήριο μπροστά



Ø	A	Δύναμη ελατηρίου [daN]						Τύπος
		Διαδρομή 10mm		Διαδρομή 25mm		Διαδρομή 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP μονής ενέργειας, Ελατήριο πίσω



Ø	A	Δύναμη ελατηρίου [daN]						Τύπος
		Διαδρομή 10mm		Διαδρομή 25mm		Διαδρομή 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα ISO 6432 / 15552 με εξαρτήματα / Ανοξείδωτος μίνι μαγνητικός κύλινδρος Σειρά DSM

Έκδοση 6

138268 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

