



Supape direcționale cu acționare cu pedală Serie PM122, PM137, PM138



PM122






PM138





PM137

Tip constructiv	PM122/PM138 Supapă cu sertar glisant, PM137 Ventil cu scaun, cu acționare cu pedală
Racordare	G1/4" conform ISO228/1 respectiv 4mm Racord push-in
Diametru nominal	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Debit de curgere	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Presiune de lucru	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu



PM122 Supapă cu 5/2 căi G1/4"

		Acționare	Tip
		Picior/arc	PM122-14
		Pedal/cu fixare în poziție	PM122-14-BS

PM138 Supapă cu 5/2 căi G1/4"

		Acționare	Tip
		Picior/arc	PM138-14
		Pedal/cu fixare în poziție	PM138-14-BS

PM137 Supapă 3/2 căi 4mm Racord push-in

		Acționare	Tip
		Picior/arc	PM137-04

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.



