

Σπειροειδής σωλήνας από πολυαμίδιο Τύπος C-SSP



Βασικό υλικό	Πολυαμίδιο PA10.12
Εύρος θερμοκρασίας	-60... +130°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος -0,87bar έως Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Μήκος παράδοσης	σε βήματα 5 m (εκτεταμένο μήκος), μέγιστο μήκος 30 m
Μήκος διαδρομής	= 0,5 x εκτεταμένο μήκος
Χρώματα	μπλε, άλλα χρώματα κατόπιν αιτήματος
Εφαρμογή	Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, Πνευματικά εργαλεία

Σπειροειδής σωλήνας Σειρά C-SSP, Χύμα σε μέτρο

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	Πίεση λειτουργίας [bar]	Εξωτερική διάμετρος Σπείρα [mm]	Τύπος
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Σπειροειδής σωλήνας Σειρά C-SSP, περιστρεφόμενα ρακόρ, τοποθετημένα και στις δύο πλευρές με σπирάλ προστασίας από τσάκισμα

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	Μήκος διαδρομής [m]	Σύνδεση	Πίεση λειτουργίας [bar]	Εξωτερική διάμετρος Σπείρα [mm]	Τύπος
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Σπειροειδής σωλήνας Σειρά C-SSP

Έκδοση 7

138586 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

