


Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSC01




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου με οπή εκκένωσης ή αντίστοιχα με φλάντζα δοκιμής
Σύνδεση	Εσωτερικό σπείρωμα/Εσωτερικό σπείρωμα G1/4"...G1/2"
Υλικά κατασκευής	Σώμα και κώνος ορείχαλκος ή αντίστοιχα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Περιστροφική λαβή Πολυπροπυλένιο
Μέσο	Μη τοξικά και μη εύφλεκτα υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+50°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Σημείωση εφαρμογής	Τα μανόμετρα πρέπει να συνδέονται με επίπεδες στεγανοποιήσεις σύμφωνα με DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Πρότυπο	Φλάντζα δοκιμής	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/4"	28	48	39	17	6	Ορείχαλκος	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Ορείχαλκος	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W





A	F	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Πρότυπο	Φλάντζα δοκιμής	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	62	70	38	27	25	Ορείχαλκος	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Ορείχαλκος	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Θέση μοχλού

Θέση εξαερισμού	Θέση λειτουργίας	Θέση εκτόνωσης προς ατμόσφαιρα	Θέση δοκιμής
Τροφοδοσία κλειστός Μανόμετρο εκτός λειτουργίας	Τροφοδοσία ανοικτό Μανόμετρο υπό πίεση	Τροφοδοσία ανοικτό Μανόμετρο εκτός λειτουργίας	μόνο για κρουνό με φλάντζα δοκιμής

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Αποφρακτική βάνα μανόμετρου Σειρά MSC01

Έκδοση 8

138768 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

