





Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSC03



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου με οπή εκκένωσης ή αντίστοιχα με φλάντζα δοκιμής
Σύνδεση	Εσωτερικό σπείρωμα/περιστρεφόμενος μούφα G1/4"...G1/2"
Υλικά κατασκευής	Σώμα και κώνος ορείχαλκος, Περιστροφική λαβή Πολυπροπυλένιο
Μέσο	Μη τοξικά και μη εύφλεκτα υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+50°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακας
Σημείωση εφαρμογής	Τα μανόμετρα πρέπει να συνδέονται με επίπεδες στεγανοποιήσεις σύμφωνα με DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Πρότυπο	Φλάντζα δοκιμής	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	62	82	62	27	25	Ορείχαλκος	-	-	0,37	MSC03-12-B



A	F	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Πρότυπο	Φλάντζα δοκιμής	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	62	82	40	27	25	Ορείχαλκος	-	60x25mm	0,48	MSC03-12-B-6



Θέση μοχλού

			
Θέση εξαερισμού	Θέση λειτουργίας	Θέση εκτόνωσης προς ατμόσφαιρα	Θέση δοκιμής
Τροφοδοσία κλειστός Μανόμετρο εκτός λειτουργίας	Τροφοδοσία ανοικτό Μανόμετρο υπό πίεση	Τροφοδοσία ανοικτό Μανόμετρο εκτός λειτουργίας	μόνο για κρουνό με φλάντζα δοκιμής

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Αποφρακτική βάνα μανόμετρου Σειρά MSC03

