


Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSC05




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου με σπή εκκένωσης ή αντίστοιχα με φλάντζα δοκιμής
Σύνδεση	Πείρος/Σφιγκτήρας σύσφιξης G1/4"...G1/2"
Υλικά κατασκευής	Σώμα και κώνος ορείχαλκος ή αντίστοιχα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Περιστροφική λαβή Πολυπροπυλένιο
Μέσο	Μη τοξικά και μη εύφλεκτα υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+50°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Σημείωση εφαρμογής	Τα μανόμετρα πρέπει να συνδέονται με επίπεδες στεγανοποιήσεις σύμφωνα με DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Πρότυπο	Φλάντζα δοκιμής	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/4"	28	55	39	17	6	Ορείχαλκος	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Ορείχαλκος	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-12-B-4

Θέση μοχλού



Θέση δοκιμής

μόνο για κρουνό με φλάντζα δοκιμής

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Αποφρακτική βάνα μανόμετρου Σειρά MSC05