


## Mikrosuodatin 1/4"

### Sarja MF




|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                      | Mikrosuodatin erikoissuodatinelementillä ja suojakorilla                                                                    |
| Toiminto                     | Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Laatuluokat                  | Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 ISO 8573-1:n mukaisesti                                                                        |
| Suodatinelementti            | 0,01µm                                                                                                                      |
| Liitäntä                     | G1/4" mukaan ISO228/1                                                                                                       |
| Materiaalit                  | Runko asetaaliharts (POM), Kierrelliännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR             |
| Aineväliaine                 | Paineilma                                                                                                                   |
| Aineen lämpötila             | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Ympäristön lämpötila         | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Syöttöpaine                  | maks. 16bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA                                                         |
| Virtaussuunta                | on merkitty nuolella                                                                                                        |
| Kiinnitystapa                | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys                                                                            |
| Asennusasento                | pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin                                                                                    |
| Kondenssiveden poistoveniili | manuaalinen tai puoliautomaattinen                                                                                          |
| Käyttöohje                   | Suodatinpatruunoiden suojaamiseksi on asennettava vakiomallinen suodatin eteen..                                            |

#### Tilausavain

| MF - 14 - 01 - PE - SS |                                    |    |    |    |  |
|------------------------|------------------------------------|----|----|----|--|
| Liitäntä               | 1/4"                               | 14 |    |    |  |
| Suodatinelementti      | 0,01µm                             | 01 |    |    |  |
| Säiliö                 | Muovisäiliö suojakorilla           |    | PE |    |  |
| Tyhjennysventtiili     | Käsi käyttöinen tyhjennysventtiili |    |    | SS |  |
|                        | automaattinen tyhjennysventtiili   |    |    | SA |  |




## Mitat



| Liitäntä G | A  | B     | C  | D  | E   | F    | H     | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi         |
|------------|----|-------|----|----|-----|------|-------|--------------------|----------------|
| G1/4"      | 20 | 125,5 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 145,5 | 0,09               | MF-14-01-PE-SS |

## Virtauskaavio



\*Suositeltu enimmäisvirtausmäärä  
Kaavio näyttää erilaisia tulopaineita

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Mikro-suodatin Sarja MF / [MF-14-01-PE-SS] Mikro-suodatin MF-14-01-PE-SS

Versio 8

140567 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

