


Προφίλτρο Σειρά FI03-18-F0,3




Τύπος κατασκευής	Προφίλτρο, Στοιχείο φίλτρου Χαρτί, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα υγρών και στερεών ρύπων, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <1mg/m ³
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 2, Λάδι 3 σύμφωνα με ISO 8573-1
Στοιχείο φίλτρου	0,3μm Απομάκρυνση σκόνης > 0,3μm 99,999%
Σύνδεση	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περιβλήμα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνάτά πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω

Κωδικός τύπου

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A			
Σύνδεση	1/8"	18			
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)				
	Μεταλλικό δοχείο	M			
Στοιχείο φίλτρου	0,3μm		F0,3		
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό) αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης				A



Σχέδιο διαστάσεων




αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 0,2bar

Διάγραμμα ροής



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-18/14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκεύς συντήρησης - Σειρά Modul / Προφίλτρο Σειρά Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Προφίλτρο FI03-18-F0,3

Έκδοση 5

139361 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

