



Πνευματικός περιστροφικός ενεργοποιητής σύμφωνα με ISO 5211 Σειρά PAD, PAS



PAD032



PAD/PAS052...330



PAD052...160-R
PAD052...160-180

Τύπος κατασκευής	Εμβολοφόρος ενεργοποιητής με 2 αντιθέτως κινούμενα έμβολα, ελαστική στεγανοποίηση, ενεργοποιητής σε όλες τις λεπτομέρειες σύμφωνα με ISO 5211 ή σύμφωνα με τις συστάσεις NAMUR, Ρύθμιση τελικών θέσεων και στις δύο πλευρές +/-5° ρυθμιζόμενη, Διάμετρος εμβόλου 32...330mm
Λειτουργία	Διάμετρος εμβόλου 32mm: διαθέσιμο σε διπλής ενέργειας Έκδοση 0...90° Διάμετρος εμβόλου 52...330mm: διαθέσιμο σε διπλής ενέργειας 0...90° ή αντίστοιχα 0...180° ή απλής ενέργειας Έκδοση 0...90°
Ενεργοποίηση	πνευματικός
Σύνδεση	Διάμετρος εμβόλου 32mm: Εσωτερικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO7/1 Διάμετρος εμβόλου 52...330mm: Εσωτερικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO7/1, NAMUR-βαλβίδα απευθείας με δυνατότητα απευθείας φλαντζαρίσματος
Υλικά κατασκευής Τυπική εκτέλεση	Αλουμίνιο σκληρά ανοδιωμένο, Γρανάζι από χάλυβα επιχλωμένο με νικέλιο, Οδήγηση εμβόλου POM, Στεγανοποιήσεις NBR
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+80°C
Εύρος πίεσης λειτουργίας	1...8bar
Μέσο ελέγχου	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Απόσβεση τελικής θέσης	κανένα, ο ενεργοποιητής δεν είναι σε θέση να συγκρατήσει μάζα
Τύπος στερέωσης	άνω σχέδιο φλάντζας μετά από ISO 5211, F03...F25
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db, SIL3 (32-270)
Ειδική εκτέλεση	Γρανάζι από ανοξείδωτο χάλυβα, Ενεργοποιητής PTFE επικαλυμμένος, Ενεργοποιητής επινικελωμένος, Θερμοκρασίες μέσου λειτουργίας και Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -40...+80°C, ή αντίστοιχα -20...+150°C
Εξαρτήματα	Διάμετρος εμβόλου 32mm: Ρύθμιση της ταχύτητας μεταγωγής Διάμετρος εμβόλου 53...330mm: ενσωματωμένη χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτρική βαλβίδα ελέγχου, ηλεκτρική ανατροφοδότηση τελικών θέσεων, Ρυθμιστής θέσης σε I/P ή P/P Έκδοση, Ρύθμιση της ταχύτητας μεταγωγής
Σημείωση παραγγελίας	Παρακαλούμε κατά την παραγγελία να αναφέρετε επιπλέον την πίεση πιλότου και τη θερμοκρασία λειτουργίας.




Κωδικός τύπου

		PA S 100 5 - 180 HS		
Τύπος	Διπλής ενέργειας	D		
	Μονής ενέργειας	S		
Διάμετρος εμβόλου	32mm	032		
	52mm	052		
	63mm	063		
	75mm	075		
	85mm	085		
	100mm	100		
	115mm	115		
	125mm	125		
	140mm	140		
	160mm	160		
	180mm	180		
	200mm	200		
	230mm	230		
	270mm	270		
	330mm	330		
Σετ ελατηρίων	όχι σετ ελατηρίων (Αφήστε κενό)			
	Σετ ελατηρίων 01	1		
	Σετ ελατηρίων 02	2		
	Σετ ελατηρίων 03	3		
	Σετ ελατηρίων 04	4		
	Σετ ελατηρίων 05	5		
	Σετ ελατηρίων 06	6		
	Σετ ελατηρίων 07	7		
	Σετ ελατηρίων 08	8		
Ειδικές εκδόσεις	Γωνία περιστροφής 180°		180	
	Θερμοκρασία μέσου/Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...150°C - Στεγανοποιήσεις FKM		H	
	Θερμοκρασία μέσου/Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...+80°C - Στεγανοποιήσεις Σιλικόνη		L	
	Κίνηση επιχαλκωμένο με νικέλιο		N	
	Ενεργοποιητής PTFE επικαλυμμένο		P	
	Γωνία περιστροφής ρυθμιζόμενο		R	
	Γρανάζι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4305		S	
	US-Έκδοση NPT / UNF		U	



Διαστάσεις PAD032



A Φορά περιστροφής αριστερόστροφα

B Φορά περιστροφής δεξιόστροφα

Διαστάσεις PAD052...PAD230 και PAS052...PAS230

Έκδοση 6

150761 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 8





A Φορά περιστροφής αριστερόστροφα

B Φορά περιστροφής δεξιόστροφα


CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J	ØK	L	M	N	Τύπος μονής ενέργειας	Τύπος διπλής ενέργειας
11	141	71	30	41	81,5	20	101,5	9	21	8	12	80	30	12	PAS052	PAD052
14	164	80,5	35,5	45	93	20	113	11	25	8	15	80	30	16	PAS063	PAD063
17	210	94,5	42	52,5	111	20	131	13	29	8	19	80	30	19	PAS075	PAD075
17	240,5	106	47,5	58,5	125	20	145	15	35	8	22	80	30	19	PAS085	PAD085
17	275	123	55	68	138	20	158	15	35	8	22	80	30	20,5	PAS100	PAD100
22	333	137	64	73	162,5	30	192,5	22	49	14	32	80/130	30	24	PAS115	PAD115
22	372	148	68	80	174,5	30	204,5	22	49	14	32	80/130	30	24	PAS125	PAD125
27	435	164	76,5	87	197	30	227	24	49	16	35	80/130	30	29	PAS140	PAD140
27	500	186	87	99	221	30	251	30	57	16	40	80/130	30	32	PAS160	PAD160
36	493	213	98	115	253	30	283	36	62	16	45	80/130	30	43	PAS180	PAD180
36	578,5	217	108	109	275	30	308	36	67	16	50	80/130	30	37	PAS200	PAD200
46*	690	248,5	124	124,5	325	30	355	36	67	16	50	80/130	30	50	PAS230	PAD230

*Τετράγωνο διαγώνιος - χωρίς αστερίσκο

O	P	Q	R	S	T ISO 7/1	Βάρος [περ. kg]		Φλάντζα ISO 5211	Τύπος μονής ενέργειας	Τύπος διπλής ενέργειας
						PAD	PAS			
26,5	50	36	M5x7,5	M6x9	G1/8"	1,2	1,3	F03/F05	PAS052	PAD052
27,5	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	1,7	2,0	F05/F07	PAS063	PAD063
35	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	2,8	3,4	F05/F07	PAS075	PAD075
42	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	3,9	4,8	F05/F07	PAS085	PAD085
50	102	70	M8x8	M10x14	G1/4"	5,5	7,0	F07/F10	PAS100	PAD100
50	102	70	M8x12	M10x15	G1/4"	8,9	11,5	F07/F10	PAS115	PAD115
61	102	70	M8x12	M10x15	G1/4"	10,8	14,1	F07/F10	PAS125	PAD125
71	125	102	M10x15	M12x18	G1/4"	16,3	21,8	F10/F12	PAS140	PAD140
80	125	102	M10x14	M12x17	G1/4"	21,8	29,6	F10/F12	PAS160	PAD160
99	140	102	M10x15	M16x25	G1/4"	29,0	39,9	F10/F14	PAS180	PAD180
78	140	-	-	M16x24	G1/4"	37,0	55,0	F14	PAS200	PAD200
92	165	-	-	M20x29	G1/4"	58,5	71,0	F16	PAS230	PAD230



Διαστάσεις PAD270, PAD330, PAS270 και PAS330



A Φορά περιστροφής αριστερόστροφα

B Φορά περιστροφής δεξιόστροφα

CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J	ØK	L	L2	M	N	Τύπος μονής ενέργειας	Τύπος διπλής ενέργειας
46	672	290	145	145	399	30	429	36	70	20	50	130	80	30	50	PAS270	PAD270
55	881	402	201	201	505	50	555	36	109	20	50	130	-	30	62	PAS330	PAD330

P	Q	R	S	T ISO 7/1	U	V	W	X	ØY	Z	Βάρος [περ. kg]		Φλάντζα ISO 5211	Τύπος μονής ενέργειας	Τύπος διπλής ενέργειας
											PAD	PAS			
-	165	M20x30	-	G1/4"	111	79	230	80,5	60	68	83	100	F16	PAS270	PAD270
254	165	M20x30	M16x26	G1/2"	135	135	356	80,5	60	95	168	209	F16/F25	PAS330	PAD330

Διαστάσεις PAD052...PAD160 - Γωνία περιστροφής 180°

Έκδοση 6

150761 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοίγμα σειράς online

Σελίδα 5 / 8





A Φορά περιστροφής αριστερόστροφα

B Φορά περιστροφής δεξιόστροφα

CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	περ. J	ØK	L	M	N	Τύπος διπλής ενέργειας
11	197	71	30	41	81,5	20	101,5	10	21	281	12	80	30	12	PAD052-180
14	233	80,5	35,5	45	93	20	113	11	25	314	15	80	30	16	PAD063-180
17	298	94,5	42	52,5	111	20	131	13	29	379	19	80	30	19	PAD075-180
17	341	106	47,5	58,5	125	20	145	15	35	500	22	80	30	19	PAD085-180
17	388	123	55	68	137,8	20	157,8	15	35	534	22	80	30	20,5	PAD100-180
22	477	137	64	73	162,4	30	192,4	22	49	608	32	80/130	30	24	PAD115-180
22	537	148	68	80	174,4	30	204,4	22	49	744	32	80/130	30	24	PAD125-180
27	610	164	76,5	87,5	197	30	227	24	49	787	35	80/130	30	29	PAD140-180
27	644	186	87	99	221	30	251	30	57	767	40	80/130	30	32	PAD160-180

O	P	Q	R	S	T ISO 7/1	Βάρος [περ. kg]	Φλάντζα ISO 5211	Τύπος διπλής ενέργειας
26,5	50	36	M5x7,5	M6x9	1/8"	1,7	F03/F05	PAD052-180
27,5	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	2,5	F05/F07	PAD063-180
35	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	4,2	F05/F07	PAD075-180
42	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	6	F05/F07	PAD085-180
50	102	70	M6x8	M10x14	1/4"	8,6	F07/F10	PAD100-180
50	102	70	M8x12	M10x15	1/4"	13,7	F07/F10	PAD115-180
61	102	70	M8x12	M10x14	1/4"	17,5	F07/F10	PAD125-180
71	125	102	M10x15	M12x18	1/4"	25	F10/F12	PAD140-180
80	125	102	M10x14	M12x17	1/4"	31,2	F10/F12	PAD160-180

Ροτές για διπλής ενέργειας περιστροφικούς ενεργοποιητές σε διάφορες πιέσεις ελέγχου



Τύπος	Ροπή σε Νιούτον μέτρο [Nm]							
	2,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	7 bar	8 bar
PAD032	3,5	4,2	6	7,5	8	9	10	11,5
PAD052	9	11	14,5	18,5	20	22	26	30
PAD063	15,5	19	26	33	36	39,5	46,5	53,5
PAD075	29	35	47,5	60	66	72	84,5	97
PAD085	41,5	50,5	68,5	87	96	105	123	141
PAD100	66	80	108	136	150	164,5	193	221
PAD115	109	132	179	226	249	272	319	366
PAD125	143,5	174	235	297	327	358	419	481
PAD140	205	246	328	410	451	493	575	657
PAD160	287	344	458	573	630	688	802	917
PAD180	395	474	632	789	868	947	1105	1263
PAD200	532	638	851	1063	1170	1276	1489	1701
PAD230	879	1055	1406	1758	1934	2109	2461	2812
PAD270	1292	1550	2067	2584	2842	3101	3617	4134
PAD330	229	2759	3679	4599	5059	5519	6438	7358

Ροπές στρέψης για απλής ενέργειας περιστροφικούς ενεργοποιητές σε διάφορες πιέσεις ελέγχου

Τύπος	Ροπή σε Νιούτον μέτρο [Nm]									
	3 bar	Σετ ελατηρίων	4 bar	Σετ ελατηρίων	5,5 bar	Σετ ελατηρίων	6 bar	Σετ ελατηρίων	7 bar	Σετ ελατηρίων
PAS052	3,5	01	4,8	03	6,2	05	8,1	05	8,1	05
PAS063	5	01	7,9	03	10,6	05	12,5	05	12,5	05
PAS075	10,1	01	13,8	03	17,5	05	23,2	05	23,2	05
PAS085	16,1	01	21,3	03	28,7	05	36,3	05	36,3	05
PAS100	24,2	01	33,3	03	42,3	05	55,2	05	55,2	05
PAS115	41	01	54,7	03	71,1	05	90,4	05	90,4	05
PAS125	51,9	01	63,9	03	88,1	05	118,8	05	119,2	05
PAS140	77	01	86	03	114	05	155	05	164	05
PAS160	119	02	148	04	202	05	239	06	268	06
PAS180	160	02	196	04	262	05	333	06	364	06
PAS200	237	02	295	04	406	05	458	06	507	06
PAS230	348	01	466	02	661	05	694	06	777	06
PAS270	588	02	785	04	1076	07	1177	08	1214	08
PAS330	1010	02	1347	04	1853	07	2021	08	2121	08

Η ονομασία τύπου πρέπει να συμπληρωθεί με τον αριθμό σετ ελατηρίων. (βλέπε Κωδικός παραγγελίας). Τα αναφερόμενα ροπές είναι ελάχιστες ροπές. Η ροπή κλεισίματος ή ανοίγματος είναι διαφορετική.

Κατανάλωση αέρα σε NI/διαδρομή

Τύπος	Διάμετρος εμβόλου [mm]														
	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
Αριστερόστροφη περιστροφή PAD/PAS	0,04	0,10	0,19	0,36	0,51	0,79	1,29	1,63	2,26	3,61	4,63	5,70	10,68	15,0	25,5
Δεξιόστροφη περιστροφή PAD	0,03	0,13	0,23	0,44	0,64	1,00	1,71	2,21	3,16	5,02	6,60	10,55	15,05	17,8	44,2
Αριστερόστροφη περιστροφή PAD-180	-	0,17	0,33	0,60	0,90	1,37	2,13	2,90	4,90	5,40	-	-	-	-	-
Δεξιόστροφη περιστροφή PAD-180	-	0,16	0,29	0,56	0,83	1,32	2,25	3,00	3,90	6,32	-	-	-	-	-

Για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης αέρα, η κατανάλωση αέρα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την απόλυτη πίεση και τον αριθμό διαδρομών ανά λεπτό.



Χρόνος μεταγωγής περ. [s]

Τύπος	Διάμετρος εμβόλου [mm]														
	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
Αριστερόστροφη περιστροφή PAD	0,03	0,07	0,11	0,18	0,36	0,38	0,60	0,80	1,13	1,43	1,99	3,08	4,15	6,16	5,50
Δεξιόστροφη περιστροφή PAD	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,34	0,54	0,70	0,94	1,25	1,80	2,41	3,80	5,47	5,50
Αριστερόστροφη περιστροφή PAS	-	0,07	0,13	0,32	0,32	0,54	0,92	1,20	1,64	2,27	3,08	3,58	6,20	8,97	6,40
Δεξιόστροφη περιστροφή PAS	-	0,07	0,13	0,22	0,30	0,48	0,75	0,94	1,25	1,60	2,38	2,80	5,40	6,62	7,40
Αριστερόστροφη περιστροφή PAD-180	-	0,08	0,14	0,34	0,42	0,64	1,11	1,87	2,95	3,03	-	-	-	-	-
Δεξιόστροφη περιστροφή PAD-180	-	0,08	0,12	0,25	0,39	0,62	1,08	1,13	2,03	2,29	-	-	-	-	-
Χρόνος ρύθμισης σε πίεση ελέγχου 6bar και χωρίς εγκατεστημένη βαλβίδα ελέγχου.															

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες / Ανταλλακτικά / Πνευματικός περιστροφικός ενεργοποιητής Σειρά PAD

